


Axialbausatz
EAMM-A-L62-90GB
Teilenummer: 8063504

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennlänge	61.9 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	5500 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Massenträgheitsmoment	151 kgmm ²
Übertragbares Drehmoment	47 Nm
Produktgewicht	1526 g
Schnittstellencode Aktuator	L62
Schnittstellencode Motor In	90GB
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform