


Axialbausatz
EAMM-A-L62-120GC
Teilenummer: 8063510

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennlänge	91.9 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	5500 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Massenträgheitsmoment	151 kgmm ²
Übertragbares Drehmoment	47 Nm
Produktgewicht	1931 g
Schnittstellencode Aktuator	L62
Schnittstellencode Motor In	120GC
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform