


Axialbausatz
EAMM-A-M80-90GA
Teilenummer: 8063568

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennlänge	33 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	5500 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Massenträgheitsmoment	151 kgmm ²
Übertragbares Drehmoment	60 Nm
Produktgewicht	1332 g
Schnittstellencode Aktuator	M80
Schnittstellencode Motor In	90GA
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform