


**Axialbausatz**  
**EAMM-A-N48-120GA**  
Teilenummer: 8063605

**FESTO**



**Datenblatt**

| Merkmal                     | Wert                 |
|-----------------------------|----------------------|
| Nennlänge                   | 58.5 mm              |
| Einbaulage                  | beliebig             |
| Max. Drehzahl               | 6000 1/min           |
| LABS-Konformität            | VDMA24364-B2-L       |
| Lagertemperatur             | -25 °C...60 °C       |
| Relative Luftfeuchtigkeit   | 0 - 95 %             |
| Schutzart                   | IP40                 |
| Umgebungstemperatur         | -10 °C...60 °C       |
| Massenträgheitsmoment       | 39 kgmm <sup>2</sup> |
| Übertragbares Drehmoment    | 17 Nm                |
| Produktgewicht              | 1091 g               |
| Schnittstellencode Aktuator | N48                  |
| Schnittstellencode Motor In | 120GA                |
| Werkstoff-Hinweis           | RoHS konform         |