

Elektronikmodul VMPA14-FB-EMG-8

Teilenummer: 8066765

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Diagnose	Unterspannung Ventile
Max. Anzahl Ventilplätze	4
Maximale Anzahl Ventilsolenoiden	8
Eigenstromaufnahme bei Lastspannung	23 mA
Eigenstromaufnahme bei Betriebsspannung	8 mA
Nennanzugsstrom je Magnetspule	58 mA bis 24 ms
Nennstrom bei Stromabsenkung	9 mA nach 24 ms
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung (im eingebauten Zustand)
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Produktgewicht	30 g
Werkstoff Gehäuse	POM
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform