

Elektronikmodul
VMPA14-FB-EMS-D2-8
Teilenummer: 8066766

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Diagnose	Condition Monitoring Drahtbruch pro Ventilschule Kurzschluss Ventile Unterspannung Ventile
Max. Anzahl Ventilplätze	4
Maximale Anzahl Ventilschulen	8
Eigenstromaufnahme bei Lastspannung	3 mA
Eigenstromaufnahme bei Betriebsspannung	8 mA
Nennanzugsstrom je Magnetschule	58 mA bis 24 ms
Nennstrom bei Stromabsenkung	9 mA nach 24 ms
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung (im eingebauten Zustand)
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Produktgewicht	30 g
Werkstoff Gehäuse	POM
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform