

Elektronikmodul VMPA14-MPM-EMM-4

Teilenummer: 8066768

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Max. Anzahl Ventilplätze	4
Maximale Anzahl Ventilsolen	4
Nennanzugsstrom je Magnetsolen	80 mA bis 25 ms
Nennstrom bei Stromabsenkung	25 mA nach 25 ms
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung (im eingebauten Zustand)
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Produktgewicht	30 g
Werkstoff Gehäuse	POM
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform