

Stoßdämpferhalter DAYP-E21-70

Teilenummer: 8067060

FESTO



Datenblatt

Merkmale	Wert
Baugröße	70
Einbaulage	beliebig
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Produktgewicht	586 g
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Anschläge	Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoff Halter	Aluminium-Knetlegierung, eloxiert