

Stoßdämpfer DYSS-12-12-Y1F

Teilenummer: 8069004

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	12
Hub	12 mm
Dämpfung	selbsteinstellend
Einbaulage	beliebig
Positionserkennung	ohne
Max. Aufprallgeschwindigkeit	1.5 m/s
Rückstellzeit bei Raumtemperatur	0.2 s
Rückstellzeit bei min. Umgebungstemperatur	1 s
Funktionsweise	drückend einfachwirkend
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	-5 °C...80 °C
Dämpfungslänge	12 mm
Max. Anschlagkraft	1000 N
Max. Anziehdrehmoment	20 Nm
Max. Energieaufnahme pro Hub	10 J
Max. Energieaufnahme pro Stunde	36000 J
Max. Restenergie	0.05 J
Rückstellkraft	4 N
Min. Einschubkraft	35 N
Produktgewicht	82 g
Massebereich	45 kg
Befestigungsart	mit Kontermutter
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Gehäuse	hochlegierter Stahl
Werkstoff Kolbenstange	hochlegierter Stahl