

Stoßdämpfer DYEF-G8-M6-Y1

Teilenummer: 8073904

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	M6
Hub	1.5 mm
Dämpfung	elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig ohne metallischen Festanschlag
Einbaulage	beliebig
Positionserkennung	ohne
Max. Aufprallgeschwindigkeit	0.8 m/s
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Dämpfungslänge	1.5 mm
Max. Anziehdrehmoment	1 Nm
Max. Energieaufnahme pro Hub	0.08 J
Produktgewicht	11.7 g
Befestigungsart	mit Gewindehülse
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Gehäuse	hochlegierter Stahl