

Servopressen-Bausatz YJKP

Teilenummer: 8077950

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Presskraft	0 kN...17 kN
Arbeitshub	100 mm...400 mm
Kabellänge	5 m...15 m
Abtastfrequenz	1000 Hz
Protokoll	EtherNet/IP Modbus TCP OPC-UA PROFINET IO TCP/IP
Einbaulage	beliebig
Motorart	Servomotor
Max. Beschleunigung	2 m/s ²
Einschaltdauer	100%
Vorschubgeschwindigkeit	0 mm/s...250 mm/s
Genauigkeit in ± % FS	0.25 %FS
Max. Nutzlast	19.5 kg...95 kg
Produktgewicht	5.5 kg...66.7 kg
Umgebungstemperatur	0 °C...40 °C
Lagertemperatur	-10 °C...60 °C
Schutzart	IP20
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 90 %
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III