

**Adapterbausatz**  
**DHAA-G-R3-25-B19-50**  
Teilenummer: 8079199

**FESTO**



**Datenblatt**

| Merkmal                            | Wert                               |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Baugröße                           | 25                                 |
| Einbaulage                         | beliebig                           |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität                   | VDMA24364-B2-L                     |
| Umgebungstemperatur                | 0 °C...50 °C                       |
| Produktgewicht                     | 115 g                              |
| Befestigungsart                    | mit Innengewinde                   |
| Werkstoff Adapterplatte            | Aluminium-Knetlegierung, eloxiert  |
| Werkstoff Schrauben                | Stahl, verzinkt                    |