

Adapterbausatz DHAA-G-R3-32-B19-50

Teilenummer: 8079210

FESTO



Datenblatt

Merkmale	Wert
Baugröße	32
Einbaulage	beliebig
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	0 °C...50 °C
Produktgewicht	70 g
Befestigungsart	mit Innengewinde
Werkstoff Adapterplatte	Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoff Schrauben	Stahl, verzinkt