

Adapterbausatz EHAM-E20-40-E8-35

Teilenummer: 8081015

FESTO



Datenblatt

Merkmale	Wert
Baugröße	40
Einbaulage	beliebig
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Umgebungstemperatur	-10 °C...70 °C
Produktgewicht	24 g
Schnittstellencode Basis	E20
Schnittstellencode Aufbau	E8
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Adapterplatte	Aluminium-Knetlegierung