

Manometer PAGN-63-16-G14-R1-1.6-0.5-V2

Teilenummer: 8081401

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Anzeigebereich	0 bar...16 bar
Entspricht Norm	EN 837-1
Nenngröße Manometer	63
Explosionsschutz	Hinweis in der Bescheinigung beachten Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Konstruktiver Aufbau	Rohrfeder-Manometer
Befestigungsart	Leitungseinbau
Betriebsmedium	Inerte Gase neutrale Flüssigkeiten
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	kein Azetylen kein Sauerstoff
Betriebsdruck	0 MPa...1.6 MPa 0 bar...16 bar 0 psi...232 psi
Faktor Wechselbelastung	0.66
Messgenauigkeit Klasse	1,6
Schutzart	IP65
Lagertemperatur	-40 °C...70 °C
Mediumtemperatur	-40 °C...200 °C
Umgebungstemperatur	-40 °C...60 °C
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Anschlusslage	Rückseite zentrisch
Pneumatischer Anschluss	G1/4
vom Medium berührte Werkstoffe	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Einschraubzapfen	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Gehäuse	ABS hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Sichtscheibe	PC

Merkmal	Wert
Farbe Gehäuse	silber
Produktgewicht	160 g
Skala	Doppelskala bar (außen) psi (innen)