

Deckelbausatz
VAVC-F12-SCC-40-TP
Teilenummer: 8084032

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite DN	40
Explosionsschutz	Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Medium	Dampf Hydrauliköl auf Mineralölbasis Inerte Gase Mineralöl Wasser gefilterte Druckluft, Filterfeinheit 200 µm neutrale Flüssigkeiten
Hinweis zum Medium	Gasförmige Medien sind nur bei Anströmung über Ventilsitz zulässig.
Mediumstemperatur	-30 °C...200 °C
Umgebungstemperatur	0 °C...60 °C
Lagertemperatur	-10 °C...60 °C
Einbaulage	beliebig
Produktgewicht	846 g
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Deckel	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Spindeldichtung	PTFE
Werkstoff Sitzdichtung	PTFE, modifiziert