

Anbausatz DARQ-K-Z-F05S14-F03S9-R13

Teilenummer: 8085019

FESTO



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Basierend auf Norm | EN 15081 ISO 5211 |
| Gebindegröße | 1 |
| Konstruktiver Aufbau | Innenzweiflach und Außenvierkant Montagebausatz |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-Zone III |
| Produktgewicht | 620 g |
| Anschluss 1, Funktion | Antriebsabgang |
| Anschluss 1, Bauform | SW14 Bohrbild 05 |
| Anschluss 2, Funktion | Reduzierabgang |
| Anschluss 2, Bauform | SW9 Bohrbild 03 |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Kupplung | hochlegierter Stahl rostfrei |
| Werkstoff Montagebrücke | Stahl |
| Werkstoff Scheibe | hochlegierter Stahl rostfrei |
| Werkstoff Schrauben | hochlegierter Stahl rostfrei |