


Getriebe EMGA-80-A-G3-100A

Teilenummer: 8085348

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Flanschgröße Getriebe	80 mm
Flanschgröße Motor	100 mm
Verdrehspiel	0.22 deg
Getriebeart	Winkelgetriebe
Getriebeübersetzung	3:1
Max. Antriebsdrehzahl	7000 1/min
Betriebstemperatur Getriebe	-25 °C...90 °C
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Schutzart	IP54
Dauerabtriebsdrehmoment	40 Nm
Massenträgheitsmoment Getriebe	1.409 kgcm ²
Max. Abtriebsdrehmoment	64 Nm
Max. Wirkungsgrad	95 %
Verdrehsteifigkeit	5 Nm/arcmin
Produktgewicht	4500 g
Schnittstelle Getriebe Abtrieb	80G
Schnittstelle Getriebe Antrieb	100A
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform