

Balancer-Bausatz YHBP-

Teilenummer: 8087218

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Hubbereich	100 mm...1990 mm
Zylinderdurchmesser	50 mm...200 mm
Unterstützte Kinematiken	Hubsäule Parallelkinematik
Verpolungsschutz	für Betriebsspannung
Betriebsdruck	0.4 MPa...0.8 MPa 4 bar...8 bar
Max. Verfahrgeschwindigkeit	1 m/s
Betriebsspannungsbereich DC	21.6 V...26.4 V
Einschaltdauer	100%
Nennbetriebsspannung DC	24 V
Restwelligkeit	5 %
Stromaufnahme bei unbelasteten Ausgängen	2 A
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Lagertemperatur	-20 °C...70 °C
Schutzart	IP65
Hinweis zur Schutzart	IP20 für Sicherheitsschaltgerät PNOZ IP20 für Steuerungssystem CMCB-...-C IP20 für Steuerung CECC-D IP54 für Steuerungssystem CMCB-...-CC in montiertem Zustand
Umgebungstemperatur	0 °C...50 °C
Massenlast	25 kg...999 kg
Übersetzungsverhältnis der Kinematik	1:5 für Hubsäulen 1:1 - 1:5 für Parallelkinematiken
Produktgewicht	4.8 kg...60.5 kg
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform