

Bremswiderstand CACR-LE2-240-W500

Teilenummer: 8091543

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	500
Einbaulage	freie Konvektion senkrecht
Impulsenergie Bremswiderstand bei 380 V	2000 Ws
Impulsenergie Bremswiderstand bei 780 V	1800 Ws
Leistung bei 35% ED und 20°C	500 W
Nennleistung Bremswiderstand	200 W
Nennleistung Bremswiderstand bei 380 V	150 W
Nennleistung Bremswiderstand bei 780 V	120 W
Widerstandswert	240 Ohm
Zulassung	c CSA us (OL) c UL us - Recognized (OL)
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	0 °C...50 °C
Produktgewicht	550 g
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung mit Zubehör wahlweise:
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform