

# Stellungsanzeige SAMH-F12-MK

Teilenummer: 8092711

FESTO



## Datenblatt

| Merkmal                            | Wert                                                                                  |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Einbaulage                         | beliebig                                                                              |
| Konstruktiver Aufbau               | ohne Sensoren                                                                         |
| Explosionsschutz                   | Zone 1 (ATEX)<br>Zone 2 (ATEX)<br>Zone 21 (ATEX)<br>Zone 22 (ATEX)                    |
| Anwendungshinweis                  | Bei Verwendung mit Schrägsitzventil VZXA erlischt am Gesamtprodukt die SIL-Zulassung. |
| Werkstoff-Hinweis                  | RoHS konform                                                                          |
| Umgebungstemperatur                | -20 °C...60 °C                                                                        |
| Lagertemperatur                    | -10 °C...60 °C                                                                        |
| Produktgewicht                     | 118 g                                                                                 |
| Werkstoff Dichtungen               | EPDM                                                                                  |
| Werkstoff Gehäuse                  | Aluminium<br>PA-verstärkt                                                             |
| Schutzart                          | IP65<br>IP67                                                                          |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung                                                    |
| LABS-Konformität                   | VDMA24364-Zone III                                                                    |