

Axialbausatz EAMM-A-V20-28AA

Teilenummer: 8093016

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennlänge	31.4 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	10000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Massenträgheitsmoment	0.022 kgmm ²
Übertragbares Drehmoment	0.2 Nm
Produktgewicht	25 g
Schnittstellencode Aktuator	V20
Schnittstellencode Motor In	28AA
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform