

# Axialbausatz EAMM-A-V32-60RA

Teilenummer: 8093041

FESTO



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennlänge	55 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	10000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Massenträgheitsmoment	1.03 kgmm <sup>2</sup>
Übertragbares Drehmoment	1.5 Nm
Produktgewicht	243 g
Schnittstellencode Aktuator	V32
Schnittstellencode Motor In	60RA
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform