

**Parallelbausatz**  
**EAMM-U-65-T42-60AA-87**  
Teilenummer: 8093189

**FESTO**



**Datenblatt**

| Merkmal                     | Wert                   |
|-----------------------------|------------------------|
| Baugröße                    | 65                     |
| Mittenabstand               | 87 mm                  |
| Einbaulage                  | beliebig               |
| Getriebeübersetzung         | 1:1                    |
| Max. Drehzahl               | 3000 1/min             |
| LABS-Konformität            | VDMA24364-Zone III     |
| Lagertemperatur             | -20 °C...60 °C         |
| Relative Luftfeuchtigkeit   | 0 - 95 %               |
| Schutzart                   | IP40                   |
| Umgebungstemperatur         | 0 °C...50 °C           |
| Massenträgheitsmoment       | 41.2 kgmm <sup>2</sup> |
| Leerlaufantriebsmoment      | 0.22 Nm                |
| Übertragbares Drehmoment    | 3 Nm                   |
| Produktgewicht              | 583 g                  |
| Schnittstellencode Aktuator | T42                    |
| Schnittstellencode Motor In | 60AA                   |
| Werkstoff-Hinweis           | RoHS konform           |