

**Parallelbausatz**  
**EAMM-U-45-V25-42AB-63**  
Teilenummer: 8095562

**FESTO**



**Datenblatt**

| Merkmal                     | Wert                   |
|-----------------------------|------------------------|
| Baugröße                    | 45                     |
| Mittenabstand               | 63 mm                  |
| Einbaulage                  | beliebig               |
| Getriebeübersetzung         | 1:1                    |
| Max. Drehzahl               | 3600 1/min             |
| LABS-Konformität            | VDMA24364-Zone III     |
| Lagertemperatur             | -20 °C...60 °C         |
| Relative Luftfeuchtigkeit   | 0 - 95 %               |
| Schutzart                   | IP40                   |
| Umgebungstemperatur         | 0 °C...50 °C           |
| Massenträgheitsmoment       | 4.35 kgmm <sup>2</sup> |
| Leerlaufantriebsmoment      | 0.05 Nm                |
| Übertragbares Drehmoment    | 0.5 Nm                 |
| Produktgewicht              | 247 g                  |
| Schnittstellencode Aktuator | V25                    |
| Schnittstellencode Motor In | 42AB                   |
| Werkstoff-Hinweis           | RoHS konform           |