

Parallelbausatz
EAMM-U-45-V32-40RA-63
Teilenummer: 8095650

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	45
Mittenabstand	63 mm
Einbaulage	beliebig
Getriebeübersetzung	1:1
Max. Drehzahl	3600 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Lagertemperatur	-20 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	0 °C...50 °C
Massenträgheitsmoment	4.35 kgmm ²
Leerlaufantriebsmoment	0.05 Nm
Übertragbares Drehmoment	1 Nm
Produktgewicht	240 g
Schnittstellencode Aktuator	V32
Schnittstellencode Motor In	40RA
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform