

# Vorschaltinduktivität CAMF-C6-FD-C6-11A

Teilenummer: 8096867

FESTO



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Kurzschlussfestigkeit	nein
Strombelastbarkeit bei 40 °C	6 A
Betriebsspannungsbereich AC	0 V...600 V
Nenninduktivität	3.7 mH
Toleranz Nenninduktivität	10 %
Netzfrequenz	50 Hz...60 Hz
Isolationsspannung	4000 V
Abmessungen B x L x H	60 mm x 80 mm x 116 mm
Zulassung	ENEC c UL - Recognized (OL)
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-RoHS-Richtlinie
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Lagertemperatur	-10 °C...40 °C
Schutzart	IP00
Umgebungstemperatur	-10 °C...40 °C
Produktgewicht	940 g
Befestigungsart	Montageplatte, verschraubt
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Einbaulage	waagrecht
Elektrischer Anschluss 1, Funktion	Spannungsversorgung
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart	Klemmleiste
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik	Schraubklemme
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern	6
Elektrischer Anschluss 1, belegte Pole/Adern	6
Elektrischer Anschluss 1, Leiterquerschnitt	4 mm <sup>2</sup>