

# Netzfilter CAMF-C6-F-C16-11A

Teilenummer: 8096868

FESTO



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Kurzschlussfestigkeit	nein
Strombelastbarkeit bei 40 °C	16 A
Betriebsspannungsbereich AC	0 V...520 V
Netzfrequenz	0 Hz...60 Hz
Isolationsspannung	2650 V
Abmessungen B x L x H	45 mm x 235 mm x 70 mm
Zulassung	ENEC UL - Recognized (OL) c UL - Recognized (OL)
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-RoHS-Richtlinie
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Lagertemperatur	-25 °C...100 °C
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	-25 °C...100 °C
Produktgewicht	800 g
Befestigungsart	Montageplatte, verschraubt
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Einbaulage	waagrecht
Elektrischer Anschluss 1, Funktion	Spannungsversorgung
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart	Klemmleiste
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik	Schraubklemme
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern	3
Elektrischer Anschluss 1, belegte Pole/Adern	3
Elektrischer Anschluss 1, Leiterquerschnitt	6 mm <sup>2</sup> ...10 mm <sup>2</sup>
Elektrischer Anschluss 2, Funktion	Spannungsversorgung
Elektrischer Anschluss 2, Anschlussart	Klemmleiste
Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik	Schraubklemme
Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole/Adern	3
Elektrischer Anschluss 2, belegte Pole/Adern	3
Elektrischer Anschluss 2, Leiterquerschnitt	6 mm <sup>2</sup> ...10 mm <sup>2</sup>