

Verbindungsplatte VABS-B14-T-FG14

Teilenummer: 8098884

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
Konstruktiver Aufbau	Anschlussrichtung oben
Betriebsdruck	1.5 bar...10 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:...]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Lagertemperatur	-20 °C...60 °C
Mediumstemperatur	-20 °C...60 °C
Umgebungstemperatur	-20 °C...60 °C
Produktgewicht	192 g
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss 2	Flansch 1/4 mit NAMUR Anschlussbild G1/4
Pneumatischer Anschluss 4	Flansch 1/4 mit NAMUR Anschlussbild G1/4
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Anschlussplatte	Aluminium-Knetlegierung