


Axialbausatz
EAMM-A-V32-58AA
Teilenummer: 8098982

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennlänge	41 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	10000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Massenträgheitsmoment	1.03 kgmm ²
Übertragbares Drehmoment	1.5 Nm
Produktgewicht	192 g
Schnittstellencode Aktuator	V32
Schnittstellencode Motor In	58AA
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform