

# Kupplung EAMC-42-50-12-14-U

Teilenummer: 8099432

FESTO



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Aufnahmedurchmesser 1	12 mm
Aufnahmedurchmesser 2	14 mm
Baugröße	42
Nennlänge	50 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	6000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Umgebungstemperatur	-25 °C...60 °C
Massenträgheitsmoment	34.8 kgmm <sup>2</sup>
Übertragbares Drehmoment	21 Nm
Produktgewicht	143 g
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform