

Stellungsanzeige SAMH-F12-MK-A2

Teilenummer: 8101084

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
Konstruktiver Aufbau	2 Näherungsschalter mit Ex-Schutz und hohem IP-Schutz
Explosionsschutz	Zone 2 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Anwendungshinweis	Bei Verwendung mit Schrägsitzventil VZXA erlischt am Gesamtprodukt die SIL-Zulassung.
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Umgebungstemperatur	-20 °C...60 °C
Lagertemperatur	-10 °C...60 °C
Produktgewicht	151 g
Werkstoff Dichtungen	EPDM
Werkstoff Gehäuse	Aluminium PA-verstärkt
Schutzart	IP65 IP67
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III