

Verschraubung NLFA-D-U14-K3-PP-P10

Teilenummer: 8104286

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Gebindegröße	10
Konstruktiver Aufbau	Schlauchbefestigung über Klemmverbindung
Bauform	gerade Form
Baugröße	∅ 8 mm
Fluidanschluss	UNF1/4-28
Fluidanschluss 2	für Schlauch Außen-∅ 3 mm
Medium	Flüssige Medien Gasförmige Medien
Hinweis zum Medium	Beständigkeit der medienberührenden Werkstoffe beachten
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0.075 MPa...0.6 MPa -0.75 bar...6 bar -10.875 psi...87 psi
Mediumstemperatur	0 °C...50 °C
Umgebungstemperatur	0 °C...50 °C
Lagertemperatur	-20 °C...70 °C
Dichtprinzip	hart
Einbaulage	beliebig
Nenn-Anziehdrehmoment	15 Ncm
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment	± 15 %
Produktgewicht	0.45 g
vom Medium berührte Werkstoffe	PP
Werkstoff Einschraubzapfen	PA-verstärkt
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Lebensmitteltauglichkeit	siehe erweiterte Werkstoffinformation
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Anwendungshinweis	Siehe Applikation note (verfügbar im support portal festo.com)