

Dosiernadel

VAVN-N-A1.6-06-60-V1-P10

Teilenummer: 8104292

FESTO



Datenblatt

Merkmale	Wert
Gebindegröße	10
Außendurchmesser Dosiernadel	1.6 mm
Länge Dosiernadel	60 mm
Nennweite Dosiernadel	0.6 mm
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	3 - starke Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Lebensmitteltauglichkeit	siehe erweiterte Werkstoffinformation
Fluidanschluss	Klemmanschluss
Medium	Flüssige Medien Gasförmige Medien
Hinweis zum Medium	Beständigkeit der medienberührenden Werkstoffe beachten maximale Partikelgröße 5 µm
Betriebsdruck	0 MPa...0.4 MPa 0 bar...4 bar
Normalnennendurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)	3.91 l/min
Hinweis zum Normalnennendurchfluss	Bei einem Druckabfall von 1 -> 0 bar (gasförmige Medien)
Durchfluss Kv	0.008 m³/h
Hinweis zu Durchfluss Kv	Für Medium Wasser
Mediumtemperatur	5 °C...60 °C
Umgebungstemperatur	5 °C...60 °C
Lagertemperatur	-20 °C...70 °C
Einbaulage	beliebig
Produktgewicht	8.3 g
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Dosiernadel	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoffnummer Dosiernadel	1.4404
vom Medium berührte Werkstoffe	hochlegierter Stahl rostfrei