

# Axialbausatz EAMM-A-P5-28B-40R

Teilenummer: 8107711

FESTO



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennlänge	17.5 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	10000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Massenträgheitsmoment	0.28 kgmm <sup>2</sup>
Übertragbares Drehmoment	1.1 Nm
Produktgewicht	71 g
Schnittstellencode Aktuator	P5-28B
Schnittstellencode Motor In	40R
Schnittstellencode Kupplungsgehäuse	28B
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform