

Elektronikmodul VMPA1-FB-EMG-D2-8-S

Teilenummer: 8108545

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Diagnose	Condition Monitoring Drahtbruch pro Ventilschule Kurzschluss Ventile Unterspannung Ventile Fehler in Vorsteuerdruckversorgung Überlauf der Zeitmessung
Max. Anzahl Ventilplätze	4
Maximale Anzahl Ventilschulen	7
Parametrierung	Failsafe pro Kanal Forcen pro Kanal Idle Mode pro Kanal Überwachung
Verpolungsschutz	ja
Betriebsspannungsbereich DC Elektronik/Sensoren	18 V...30 V
Betriebsspannungsbereich DC Lastspannung	18 V...30 V
Eigenstromaufnahme bei Lastspannung	6.5 mA
Eigenstromaufnahme bei Betriebsspannung	17 mA
Maximale Anzahl Ausgänge	7
Maximale Anzahl Eingänge	1
Nennanzugsstrom je Magnetschule	58 mA bis 24 ms
Nennstrom bei Stromabsenkung	25 mA nach 24 ms
Potenzialtrennung Kanal - Interner Bus	ja
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung (im eingebauten Zustand)
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Umgebungstemperatur	-5 °C...50 °C
Produktgewicht	20 g
Elektrische Ansteuerung	Feldbus
Werkstoff Gehäuse	POM
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform