

Magnetspule VACC-S13-18-K4-27U-EX4ME

Teilenummer: 8109400

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Betätigungsart	elektrisch
Einbaulage	beliebig
Schaltstellungsanzeige	nein
Einschaltdauer	100%
Isolierstoffklasse	H
Spulenkennwerte	60 V AC: 40/65 Hz, Leistung 1,8 VA 60 V DC: 1,8 W
Zulässige Spannungsschwankungen	-15 % / +10 %
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-Ex-Schutz-Richtlinie (ATEX) nach EU-RoHS-Richtlinie
UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach UK EX Vorschriften (UK-X) nach UK RoHS Vorschriften (UK-R)
Ex-Schutz Zulassung außerhalb der EU	EPL Db (GB) EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (GB) EPL Gb (IEC-EX)
Explosionsschutz	Zone 1 (ATEX) Zone 1 (IEC-EX) Zone 1 (UKEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 21 (IEC-EX) Zone 21 (UKEX) Zone 22 (ATEX)
Zertifikat ausstellende Stelle	BVS 15ATEXE029X IECEx BVS 15.0075X TÜV 21 UKEX 7015 X
ATEX-Kategorie Gas	II 2G
ATEX-Kategorie Staub	II 2D
Ex-Zündschutzart Gas	Ex eb mb IIC T* Gb
Ex-Zündschutzart Staub	Ex tb IIIC T*°C Db
Ex-Umgebungstemperatur	T4/T130°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C T5/T95°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C T6/T85°C: -30°C ≤ Ta ≤ +50°C
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Schutzart	IP65

Merkmal	Wert
Produktgewicht	330 g
Elektrischer Anschluss	Klemmenkasten, Kabeleinführungsgewinde M20x1,5
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform