

Rundzylinder DPRA-N-...-2 1/2"- -

Teilenummer: 8109555

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Hub	0.0625 in...12 in
Kolben-Ø	2 1/2"
Kolbenstangengewinde	1/2-20 UNF-2A
Dämpfung	keine Dämpfung elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Einbaulage	beliebig
Konstruktiver Aufbau	Kolben Kolbenstange Zylinderrohr
Positionserkennung	für Näherungsschalter
Varianten	Abschlussdeckel mit Schwenkauge und Lagerhülse Abschlussdeckel mit Schwenkzapfen, 90° gedreht Abschlussdeckel mit Schwenkzapfen Abstreifer aus NBR Verlängertes Kolbenstangen-Außengewinde Verlängerte Kolbenstange Lagerdeckel für Direktmontage Lagerdeckel mit Befestigungsgewinde Lagerdeckel mit Schwenkzapfen Druckluftanschluss axial Druckluftanschluss quer Mit Verdrehsicherung Durchgehende Kolbenstange Temperaturbereich 0 bis + 150 °C Temperaturbereich -40 bis + 80 °C einseitige Kolbenstange
Betriebsdruck	9.99 psi...150 psi
Funktionsweise	doppeltwirkend
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Umgebungstemperatur	-40 °F...300 °F
Produktgewicht	1.98 lb...4.31 lb
Befestigungsart	mit Zubehör
Pneumatischer Anschluss	1/4 NPT

Merkmal	Wert
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Deckel	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Dichtungen	FPM NBR
Werkstoff Kolbenstange	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Zylinderrohr	hochlegierter Stahl rostfrei