

Elektronikmodul VMPA-MPM-EMM-P5

Teilenummer: 8111881

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Max. Anzahl Ventilplätze	1
Maximale Anzahl Ventilsolen	1
Verpolungsschutz	ja
Zusätzliche Funktionen	für Druckaufbauventil
Betriebsspannungsbereich DC Lastspannung	21.6 V...26.4 V
Nennanzugsstrom je Magnetsolen	60 mA bis 30 ms
Nennstrom bei Stromabsenkung	22 mA nach 30 ms
Potenzialtrennung Kanal - Interner Bus	nein
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung (im eingebauten Zustand)
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Umgebungstemperatur	-5 °C...50 °C
Produktgewicht	20 g
Elektrische Ansteuerung	Multipol
Werkstoff Gehäuse	POM
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform