# Elektronikmodul
# VMPA-FB-EMG-P5

Teilenummer: 8111882

## Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Diagnose | Unterspannung Ventile<br>Fehler in Vorsteuerdruckversorgung<br>Überlauf der Zeitmessung |
| Max. Anzahl Ventilplätze | 1 |
| Maximale Anzahl Ventilspulen | 1 |
| Parametrierung | Failsafe pro Kanal<br>Forcen pro Kanal<br>Idle Mode pro Kanal<br>Überwachung |
| Verpolungsschutz | ja |
| Zusätzliche Funktionen | für Druckaufbauventil |
| Betriebsspannungsbereich DC Elektronik/Sensoren | 18 V...30 V |
| Betriebsspannungsbereich DC Lastspannung | 21.6 V...26.4 V |
| Eigenstromaufnahme bei Lastspannung | 5.5 mA |
| Eigenstromaufnahme bei Betriebsspannung | 12 mA |
| Maximale Anzahl Ausgänge | 1 |
| Maximale Anzahl Eingänge | 1 |
| Nennanzugsstrom je Magnetspule | 60 mA bis 30 ms |
| Nennstrom bei Stromabsenkung | 22 mA nach 30 ms |
| Potenzialtrennung Kanal - Interner Bus | ja |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung<br>(im eingebauten Zustand) |
| LABS-Konformität | VDMA24364-Zone III |
| Umgebungstemperatur | -5 °C...50 °C |
| Produktgewicht | 20 g |
| Elektrische Ansteuerung | Feldbus |
| Werkstoff Gehäuse | POM |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |