

# Blindstopfen NPQE-P-S10-P10

Teilenummer: 8113207

FESTO



## Datenblatt

| Merkmal                                    | Wert                                                                               |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Baugröße                                   | Standard                                                                           |
| Einbaulage                                 | beliebig                                                                           |
| Bauform                                    | Blindstopfen                                                                       |
| Gebindegröße                               | 10                                                                                 |
| Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich | -0.095 MPa...0.8 MPa<br>-0.95 bar...8 bar<br>-13.775 psi...116 psi                 |
| Betriebsmedium                             | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                             |
| Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium         | Geölter Betrieb möglich                                                            |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK         | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung                                               |
| LABS-Konformität                           | VDMA24364-Zone III                                                                 |
| Reinraumklasse                             | Statisch installiertes Element, keine sinnvolle Bewertung möglich nach ISO 14644-1 |
| Umgebungstemperatur                        | -5 °C...60 °C                                                                      |
| Produktgewicht                             | 1.7 g                                                                              |
| Pneumatischer Anschluss 1                  | Steckhülse Ø 10 mm                                                                 |
| Farbe Lösering                             | blau                                                                               |
| Werkstoff-Hinweis                          | RoHS konform                                                                       |
| Werkstoff Gehäuse                          | PBT                                                                                |
| Werkstoff Lösering                         | POM                                                                                |