

Sicherungsclip NPAP-QE-S-Q10-P10

Teilenummer: 8113231

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Gebindegröße	10
Einbaulage	beliebig
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0.095 MPa...0.8 MPa -0.95 bar...8 bar -13.775 psi...116 psi
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Reinraumklasse	Statisch installiertes Element, keine sinnvolle Bewertung möglich nach ISO 14644-1
Umgebungstemperatur	-5 °C...60 °C
Produktgewicht	0.23 g
Pneumatischer Anschluss	für Schlauch-Außen-Ø 10 mm
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform