

Elektrik-Anschlussplatte VAVE-K1-7-5YL1-LR

Teilenummer: 8115100

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	7
Leitungseigenschaft	Basic
Verpolungsschutz	für Betriebsspannung
Zusätzliche Funktionen	Haltestromabsenkung
Signalzustandsanzeige	LED
Betriebsspannungsbereich DC	12 V...26 V
Zulässige Spannungsschwankungen	+/- 10 %
Nennbetriebsspannung DC	24 V
Verschmutzungsgrad	2
Überspannungskategorie	II
Zulassung	RCM Mark
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie
UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach UK Vorschriften für EMV
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	0 °C...50 °C
Lagertemperatur	-20 °C...70 °C
Einbaulage	beliebig
Biegeradius, feste Kabelverlegung	11 mm
Biegeradius, bewegliche Kabelverlegung	16.5 mm
Produktgewicht	3.3 g
Elektrischer Anschluss	2-polig Zwillingsleitung offenes Ende
Kabelaufbau	2 x 0,08 mm ²
Kabeldurchmesser	1.1 mm
Kabellänge	0.5 m
Schutzleiteranschluss	nicht vorhanden
Befestigungsart	aufschiebbar einrastend
Farbe Gehäuse	schwarz

Merkmal	Wert
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	PA-verstärkt PC
Werkstoff Isolierhülle	PVC