# Magnetspule
# VACC-S18-35-K4-1U-NM4ME

Teilenummer: 8118182

## Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Betätigungsart | elektrisch |
| Einbaulage | beliebig |
| Schaltstellungsanzeige | nein |
| Einschaltdauer | 100% |
| Isolierstoffklasse | H |
| Spulenkennwerte | 24 V DC: 3,5 W<br>24 V AC: 50/60 Hz, Leistung 3,5 VA |
| Zulässige Spannungsschwankungen | -15 % / +10 % |
| Ex-Schutz Zulassung außerhalb der EU | EPL Db (BR)<br>EPL Gb (BR) |
| Explosionsschutz | Zone 1 (BR)<br>Zone 21 (BR) |
| Zertifikat ausstellende Stelle | INMETRO DNV 19.0135X |
| Ex-Zündschutzart Gas | Ex eb mb IIC T6, T5 Gb |
| Ex-Zündschutzart Staub | Ex tb IIIC T80°C, T95°C Db |
| Ex-Umgebungstemperatur | T5, T95°C: -25°C <= Ta <= +60°C<br>T6, T80°C: -25°C <= Ta <= +50°C |
| LABS-Konformität | VDMA24364-Zone III |
| Schutzart | IP66 |
| Produktgewicht | 580 g |
| Elektrischer Anschluss | Klemmenkasten, Kabeleinführungsgewinde M20x1,5 |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |