

Magnetspule VACC-S13-18-K4-2U-NM4ME

Teilenummer: 8118325

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Betätigungsart	elektrisch
Einbaulage	beliebig
Schaltstellungsanzeige	nein
Einschaltdauer	100%
Isolierstoffklasse	H
Spulenkennwerte	110 V DC: 1,8 W 110 V AC: 40/65 Hz, Leistung 1,8 VA
Zulässige Spannungsschwankungen	-15 % / +10 %
Ex-Schutz Zulassung außerhalb der EU	EPL Db (BR) EPL Gb (BR)
Explosionsschutz	Zone 1 (BR) Zone 21 (BR)
Zertifikat ausstellende Stelle	INMETRO DNV 17.0042X
Ex-Zündschutzart Gas	Ex eb mb IIC T6, T5, T4 Gb
Ex-Zündschutzart Staub	Ex tb IIIC T85°C, T95°C, T130°C Db
Ex-Umgebungstemperatur	T4, T130°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C T5, T95°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C T6, T85°C: -30°C ≤ Ta ≤ +50°C
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Schutzart	IP65
Produktgewicht	330 g
Elektrischer Anschluss	Klemmenkasten, Kabeleinführungsgewinde M20x1,5
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform