

Greifbacken DHAS-GG-B18-16-A1

Teilenummer: 8119108

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	16 mm
Einbaulage	beliebig
Bauform	für Mikrotiterplatten
Schwingfestigkeit	Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6
Schockfestigkeit	Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-20 °C...70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 100 %
Umgebungstemperatur	0 °C...40 °C
Produktgewicht	24.4 g
Befestigungsart	mit Innengewinde M3
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Greifbacken	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Zylinderstift	Federstahl