

Zentrierhülse ZBH-5-M4

Teilenummer: 8119593

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	5
Einbaulage	beliebig
Gebindegröße	10
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Eignung zur Produktion von Li-Ionen Batterien	Produkt entspricht der Festo-internen Produktdefinition zum Einsatz in der Batteriefertigung: Metalle mit mehr als 1% Massenanteil Kupfer, Zink oder Nickel sind ausgeschlossen von der Verwendung. Ausgenommen sind Nickel in Stählen, chemisch vernickelte Oberflächen, Leiterplatten, Leitungen, elektrische Steckverbinder und Spulen
Umgebungstemperatur	-20 °C...60 °C
Produktgewicht	0.1 g
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung für Schraube M4
Werkstoff Hülse	hochlegierter Stahl rostfrei