


Linienportal YXCL-1-B

Teilenummer: 8122264

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Erforderliche Ebenheit der Anbauflächen	0.1 mm/m
Einbaulage	waagrecht
Konstruktiver Aufbau	Linienportalsystem mit elektrischen und pneumatischen Antriebsmodulen
Einschaltdauer	100%
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Lagertemperatur	-20 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 90 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	5 °C...45 °C
Wartungsintervall	2500 km
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Adapterplatte	Aluminium, eloxiert
Werkstoff Befestigungswinkel	Aluminium hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Energieketten	PA-verstärkt