

# Anschlussblock-SET VABS-C12-6-S-B4

Teilenummer: 8122791

FESTO



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Baubreite	6 mm
Einbaulage	beliebig
Konstruktiver Aufbau	Anschlussrichtung seitlich
Max. Anzahl Ventilplätze	1
Betriebsdruck	-0.1 MPa...0.7 MPa -1 bar...7 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:4:1]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	maximale Partikelgröße 5 µm
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Umgebungstemperatur	5 °C...50 °C
Produktgewicht	1.1 g
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss 2	für Schlauch Innen-Ø 2,5mm
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Anschlussleiste	PBT