

Anschlussblock VABS-C12-6-B-M3

Teilenummer: 8122793

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baubreite	20 mm
Einbaulage	beliebig
Konstruktiver Aufbau	Anschlussrichtung unten
Max. Anzahl Ventilplätze	1
Betriebsdruck	-0.1 MPa...0.7 MPa -1 bar...7 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:4:1]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	maximale Partikelgröße 5 µm
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Umgebungstemperatur	5 °C...50 °C
Produktgewicht	13.5 g
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss 1	M5
Pneumatischer Anschluss 2	M3
Pneumatischer Anschluss 3	M5
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Anschlussleiste	Aluminium-Knetlegierung